



LEICA FORTIS 6

Caractéristiques techniques




Lunettes de visée	Leica Fortis 6 1 – 6x24 i	Leica Fortis 6 2 – 12x50 i	Leica Fortis 6 2.5 – 15x56 i
Équipements de série	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage, pile	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage, pile	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage, pile
Diamètre d'objectif	24 mm	50 mm	56 mm
Grossissement	1 – 6 x	2 – 12 x	2,5 – 15 x
Facteur de grossissement	6 x	6 x	6 x
Champ de vision à 100 m (grossissement min. à max.)	44 m à 7 m	20,4 m à 3,5 m	17 m à 2,7 m
Écart oculaire	> 90 mm	> 90 mm	> 90 mm
Diamètre de la pupille de sortie	12,4 à 4,0 mm	11,2 à 4,1 mm	11,4 à 3,7 mm
Sans parallaxe	100 m	100 m	réglable, 50 m à l'infini
Compensation dioptrique	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Traitement des lentilles	AquaDura®	AquaDura®	AquaDura®
Degré de transmission	92%	92%	92%
Possibilité de montage	anneaux de 30 mm, rail interne Zeiss	anneaux de 30 mm, rail interne Zeiss	anneaux de 30 mm, rail interne Zeiss
Réglage du réticule	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 400 x 400 cm	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 230 x 230 cm	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 200 x 200 cm
Pas de vis pour filtre sur l'objectif	M28 x 0,75 mm	M52 x 0,75 mm	M58 x 0,75 mm
Diamètre du tube central	30 mm	30 mm	30 mm
Longueur	276 mm	335 mm	360 mm
Poids sans / avec rail	540 g / 570 g	700 g / 725 g	780 g / 815 g
Étanchéité	Jusqu'à 4 m, injection d'azote	Jusqu'à 4 m, injection d'azote	Jusqu'à 4 m, injection d'azote
Réticules disponibles	L-4a	L-4a	L-4a
Plan focal des réticules	2ème plan focal	2ème plan focal	2ème plan focal
Taille de point rouge à un grossissement de 10x	1,5 cm/100 m	1,5 cm/100 m	1,5 cm/100 m
Réticule lumineux/Type	Point, 9 niveaux de luminosité	Point, 9 niveaux de luminosité	Point, 9 niveaux de luminosité
Système marche/arrêt automatique	3 min, 75° vers le bas, 60° vers le haut, 40° latéralement	3 min, 75° vers le bas, 60° vers le haut, 40° latéralement	3 min, 75° vers le bas, 60° vers le haut, 40° latéralement
Allumage automatique	activation selon position et/ou mouvement	activation selon position et/ou mouvement	activation selon position et/ou mouvement
Pile	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
N° de référence réticule			
L-4a	50050	50060	50080
L-4a avec rail	50051	50061	50081
L-4a avec BDC	--	50070	50090
L-4a avec BDC et rail	--	50071	50091



LEICA FORTIS 6

Dimensions



	Leica Fortis 6 1 – 6 x 24 i sans/avec rail	Leica Fortis 6 2 – 12 x 50 i sans/avec rail	Leica Fortis 6 2.5 – 15 x 56 i sans/avec rail
A	276 mm	333 mm	360 mm
B	90 mm	90 mm	90 mm
C	104 mm	161 mm	188 mm
D	--	54 mm	59 mm
E	83 mm	103 mm	122 mm
F	176 mm	130 mm	138 mm
G	40 mm	40 mm	40 mm
I	30 mm	57 mm	62 mm
J	30 mm	30 mm	30 mm
K	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
L	32,6 mm	32,6 mm	32,6 mm
M	48 mm	48 mm	48 mm
O	50,4 mm	50,4 mm	50,4 mm
P	119 mm	119 mm	119 mm
R*	139 mm	111 mm	115 mm

*longueur de rail utile